




1311

BERKER TS ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΛΙΝΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	1
----------------------------	---

Υλικά

Χρώμα	Natural
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Γυαλί
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	160 mm
Πλάτος	86 mm
Βάθος	5 mm
Αριθμός μονάδων οριζόντια	1
Αριθμός μονάδων κάθετα	1

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK02

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 35 °C
-------------------------	-----------

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
---------------------	--

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----