



LNH100MK

## Knivsäkring 1 100A

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

#### Säkring

Säkringsstorlek	NH1C
-----------------	------

Säkringens karakteristik	gG
--------------------------	----

#### Spänning

Matarspänning	AC
---------------	----

Märkdriftspänning Ue	500 - 500 V
----------------------	-------------

Märkspänning vid AC 50 Hz	500 - 500 V
---------------------------	-------------

#### Elektrisk ström

Märkström	100 A
-----------	-------

#### Användningsförhållanden

Isolerad	Nej
----------	-----

#### Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1)	120 kA
---	--------

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	9,40 W
--	--------

#### Dimensioner

Höjd	55 mm
------	-------

Bredd	135 mm
-------	--------

Djup	30 mm
------	-------

#### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----