




EMS001B



Minuterie simple temporisation connexion SanVis

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect Connexion filaire
---------------------------	-----------------------------------

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Éclairage

Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle	1000 VA
--	---------

Charge max. de lampe fluorescente	3600 VA
-----------------------------------	---------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 2.5 mm ²
---	---------------------------

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 2.5 mm ²
---	---------------------------

Réglages

Plage de temporisation	30 S - 10 Min
------------------------	---------------

Dimensions

Largeur	17,50 mm
---------	----------

Profondeur	64 mm
------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----