



FZ071R

Porte, univers, pour FR71\* armoires, IP55, 1100x300 mm

#### Caractéristiques techniques

##### Compatibilité

Adapté au type de coffret	En saillie
---------------------------	------------

##### Dimensions

Hauteur	1050 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	25 mm

##### Plastron, porte

Porte transparente	No
Nombre de portes de l'armoire	1
Type de porte	Porte butée
Type de poignée	Poignée escamotable
Nombre de serrures	1

##### Matières

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement	Thermolaquage

##### Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Type de verrouillage	Sans serrure

##### Equipement

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

##### Connectivité

Type de montage	Avec charnière
-----------------	----------------

##### Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

##### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	No
-----------------------------	----

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----