



LFS600603VERZ

LFS, buitenhoek voor goot 60x60 mm, verzinkt

Technische karakteristieken

Afmetingen

| | |
|----------|-------|
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Meting a | 50 mm |

Toebehoren

| | |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

Instellingen

| | |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 90 - 90 |
|------------|---------|

Materiaal

| | |
|------------------------|----------------|
| Materiaal | Staal |
| Oppervlaktebehandeling | Gegalvaniseerd |
| Kleur | Zink |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Uitrusting

| | |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

Configuratie

| | |
|-------------|----|
| Overlappend | Ja |
|-------------|----|

Geschikt voor

| | |
|-----------|--|
| LFS 60x60 | |
|-----------|--|

Afbeeldingen | tekeningen

