



LFS600603VERZ

tehalit.LFS Kąt zewnętrzny, 60x60mm, ocynkowany

Właściwości techniczne

Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 60 mm |
| Szerokość | 60 mm |

Akcesoria

|                |           |
|----------------|-----------|
| Typ akcesoriów | Formowany |
|----------------|-----------|

Ustawienia

|        |         |
|--------|---------|
| Zakres | 90 - 90 |
|--------|---------|

Materiały

|          |            |
|----------|------------|
| Materiał | Stal       |
| Obróbka  | Ocynkowany |
| Kolor    | Ocynkowane |

Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK          | IK08 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30 |

Normy

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12 | Nie |
|----------------------------------------------------------------|-----|

Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

Sprzęt

|                  |     |
|------------------|-----|
| Z folią ochronną | Nie |
|------------------|-----|

Odpowiednie do

LFS 60x60

Ilustracje | Rysunki

