



LFS600603VERZ

Vnější roh kanálu LFS 60x60, pozink.

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	60 mm
Šířka	60 mm
Měření a	50 mm

Příslušenství

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

Nastavení

Úhlový rozsah	90 - 90
---------------	---------

Materiál

Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkované
Barva	Zinek

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK08
Stupeň krytí IP	IP30

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

Konfigurace

Překrývání	Ano
------------	-----

Vhodné pro

LFS 60x60

Ilustrace a výkresy

