



80163773



IP20



Tlačítko 3-násobné, KNX - K.5, nerezová ocel

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat	20 mA
-----------------------------	-------

Funkce

S prostorovým termostatem	Ano
---------------------------	-----

Rozměry

Výška	55,10 mm
Šířka	70,90 mm
Hloubka	14,35 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů	6
-----------------------	---

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

Materiál

Barva	Nerezová ocel
Kód RAL	9022
Materiál	Nerezová ocel Termoplast
Povrchová úprava	Matná

Příslušenství

Popisové pole	Ano
---------------	-----

Obrazovka

S displejem	Ne
-------------	----

Texty

Funkce	Funkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí
Ochrana	S ochranou proti demontáži
Teplota	Integrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu