



VS418PS

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Vybavení

Počet lišt	4
Počet řad v rozvaděči	4
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	72
--------------	----

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	647 mm
Šířka	390 mm
Hloubka	99 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

Rozměry

Počet jednotek šířky	18
----------------------	----

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolací
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP40
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámků
Test žhavicím drátem	650 °C

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----