



TRE600



Projecteur LED avec détecteur infraRouge évolué 220-360° KNX radio quicklink

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur d'installation	2,5 - 4,0 m
Hauteur de montage recommandée	2,5 - 4,0 m

Réglages

Modes de configuration supportés	easy quicklink
Temporisation minimal	30 s

Fonctions

Max. temporisation	15 min
--------------------	--------

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Oui
----------------------------	-----

Eléments fournis

Raccordement bus incl.	Oui
------------------------	-----

Éclairage

Luminosité de déclenchement réglable	5 - 1000 lx
--------------------------------------	-------------

Détection

Angle de détection, réglable	45 - 90 °
Angle de détection	360 - 360
Angle de détection horizontal	360 - 360

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 45 °C
------------------------	-------------

Matière

Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC)
----------	---

Textes

Fonction	Avertissement de désactivation sur les modules variation Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, appel de scène en cas de mouvement/pas de mouvement Avec fonction de mémoire pour simulation de présence Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement Avec verrouillage des boutons-poussoirs Mode party pour activation pendant 2 heures Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Mode d'installation	Pour montage mural Montage raccord Plug & Play

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui