



TRE600



**Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Altezza d'installazione	2,5 - 4,0 m
Altezza di montaggio consigliata	2,5 - 4,0 m

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	ETS easy quicklink
---------------------------------------	--------------------------

Ciclo di lavoro minimo	30 s
------------------------	------

**Funzioni**

Ciclo di lavoro massimo	15 min
-------------------------	--------

**Connettività**

Con sistema bus radio KNX	Si
---------------------------	----

**Dotazione**

Collegamento bus integrato	Si
----------------------------	----

**Illuminazione**

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

**Rilevazione**

Angolo di copertura regolabile	45 - 90 °
Angolo di rilevamento	360 - 360
Angolo di rilevamento orizzontale	360 - 360

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-20 - 45 °C
-------------------------	-------------

**Materiali**

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS) Policarbonato (PC)
-----------	---

**Testo**

Funzione	Preavviso di disattivazione sui dimmer per illuminazione Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, richiamo dello scenario in caso di movimento/assenza di movimento Con funzione di memoria per la simulazione di presenza Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante Con blocco pulsanti Funzione party per l'attivazione per 2 ore Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di montaggio	Per installazione a muro Montaggio di collegamento Plug + Play

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si