



TRE600



Bewegingsmelder opbouw IP55 met led-schijnwerper, wit, quicklink

Technische eigenschappen

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	2,5 - 4,0 m
Installatiehoogte	2,5 - 4,0 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy quicklink
Minimale inschakelduur	30 s

Funcities

Maximale bedrijfscyclus	15 min
-------------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Ja
---------------------------	----

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °
Detectiehoek	360 - 360
Reikwijdte hoek horizontaal	360 - 360

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 45 °C
---------------------	-------------

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Polycarbonaat (PC)
-----------	---

Teksten

Functie	Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, scenario opvragen bij beweging/geen beweging Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening Met toetsvergrendeling Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Montagewijze	Voor wandmontage Plug & play-aansluiting

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja