



TRE600



IP55



Projector LED+det. mov. 220/360° RF KNX

Características técnicas

Dimensões

Altura de instalação	2,5 - 4,0 m
Altura recomendada de montagem	2,5 - 4,0 m

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy quicklink
--------------------------------	--------------------------

Ciclo de trabalho mínimo	30 s
--------------------------	------

Funções

Ciclo de trabalho máximo	15 min
--------------------------	--------

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Sim
--------------------	-----

Âmbito da entrega

Ligação de bus incluída	Sim
-------------------------	-----

Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx
------------------	-------------

Deteção

Ângulo de deteção ajustável	45 - 90 °
Ângulo de deteção	360 - 360
Ângulo de deteção horizontal	360 - 360

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 45 °C
------------------------------	-------------

Materiais

Material	Acrlonitrilo-butadieno-estireno (ABS) Policarbonato (PC)
----------	---

Texto

Função	Pré-aviso de desativação nos módulos de potência para variação da iluminação Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, acesso a cenários com movimento/sem movimento Com função de memória para simulação de presença Programar função para nível de luminosidade através do botão Com fechadura Para ligar função de festa durante 2 horas Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Modo de instalação	Para montagem na parede Ligação "Plug & Play"

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim