



TRE600



Reflektor LED sa senzorom pokreta 220/360°, RF, quicklink, bijela

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy quicklink
------------------------------	--------------------------

Dimenzije

Preporučena visina ugradnje	2,5 - 4,0 m
-----------------------------	-------------

Postavke

Minimalni radni ciklus	30 s
------------------------	------

Dimenzije

Visina nakon ugradnje	2,5 - 4,0 m
-----------------------	-------------

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Da
---------------------------	----

Opseg isporuke

Autobusna veza uključenaBus veza u kompletu	Da
---	----

Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Detekcija

Ugao detekcije podesiv	45 - 90 °
Ugao detekcije	360 - 360

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 45 °C
-------------------	-------------

Materijali

Materijal	Akilonitril butadien stiren (ABS) Polikarbonat (PC)
-----------	--

Tekst

Funkcija	Upozorenje prije isključenja na umetcima za dimere Easy dodatne funkcije: +6 scena, način rada za uključivanje/isključivanje, pozivanje scene prilikom kretanja/ bez kretanja S memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta Sa bravom Party funkcija za uključivanje 2 sata Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
Način instalacije	Za montažu na zid Plug & play veza

Funkcije

Maksimalni radni ciklus	15 min
-------------------------	--------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da