



TRE600



Bezdrátový venkovní detektor pohybu s LED reflektorem, IP55 quicklink, bílý

Technické vlastnosti

Rozměry

Doporučená montážní výška	2,5 - 4,0 m
Instalační výška	2,5 - 4,0 m

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy quicklink
Minimální pracovní cyklus	30 s

Funkce

Pracovní cyklus vysílače	15 min
--------------------------	--------

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ano
--------------------------------	-----

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	Ano
---------------------------	-----

Osvětlení

Nastavitelný jas odezvy	5 - 1000 lx
-------------------------	-------------

Detekce

Nastavitelný úhel detekce	45 - 90 °
Úhel záběru	360 - 360
Úhel detekce, vodorovný	360 - 360

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 45 °C
------------------	-------------

Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) Polycarbonat (PC)
----------	---

Texty

Funkce	Předběžné varování před vypnutím na stmívacích vložkách Easy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, vyvolání scény při pohybu/bez pohybu S paměťovou funkcí pro simulaci přítomnosti Funkce učení reakce jasu pomocí tlačítka Se zámkem na klíč Funkce "party" pro zapnutí na 2 hodiny Funkce resetování (do továrního nastavení)
Způsob montáže	Pro nástěnnou montáž Připojení připravené k použití

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano