



TRE600



Strålkastare LED med PIR Quicklink

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Installationshöjd	2,5 - 4,0 m
-------------------	-------------

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy quicklink
------------------------------	--------------------------

Dimensioner

Rekommenderad installationshöjd	2,5 - 4,0 m
---------------------------------	-------------

Inställningar

Minimal arbetscykel	30 s
---------------------	------

Funktioner

Maximal arbetscykel	15 min
---------------------	--------

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Ja
-------------------------	----

Leveransens omfattning

Bussanslutning inkluderad	Ja
---------------------------	----

Belysning

Responsljusstyrkan justerbar	5 - 1000 lx
------------------------------	-------------

Detektering

Detekteringsvinkel, justering	45 - 90 °
Detekteringsvinkel	360 - 360
Detekteringsområde, horisontellt	360 - 360

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 - 45 °C
-----------------	-------------

Material

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) Polykarbonat (PC)
----------	--

Text

Funktion	Förvarning för avstängning på dimmerinsatser Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare easy-funktioner: +6 scenarion, till/ från driftläge, scenario anrop vid rörelse/ej rörelse Med minnesfunktion för närvarusimulering Inlärningsfunktion för reaktionsljusstyrka via knapp Med nyckellås Partyfunktion för inkoppling under 2 timmar Återställningsfunktion (till fabriksinställning)
Utförande	För väggmontage Plug & Play-anslutning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja