



REQ010X



**Platine de rue audio 10/1 boutons d'appel acier inoxydable one**

**Caractéristiques techniques**

**Matière**

Finition	Mat
Matière	Acier inoxydable

**Commandes et indicateurs**

Nombre de boutons d'appels	10
----------------------------	----

**Tension**

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

**Dimensions**

Dimensions	385.80 x 133.50 mm
Hauteur	385.80 mm
Largeur	133.50 mm
Profondeur	25 mm

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

**Fonctions**

Type d'interphone	Audio
-------------------	-------

**Raccordement**

Section du conducteur	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

**Installation, montage**

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

**Textes**

Mode de montage	Pour montage vertical Poussoirs d'appel incassables affleurants Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Raccordement	Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis
Éclairage	Rétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d'appel
Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----