



ATA207539016

Vanjski ugao, ateha 20x75 mm, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	20 mm
Širina	74 mm

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Postavke

Ugaoni domet	83 - 140
--------------	----------

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP40

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

Pogodno za

ATA 20x75	
-----------	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da