



UC966E

Geperforeerde Cu-baar 80 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	1250 A
-----------------	--------

Afmetingen

Dikte rail	80 - 80 mm
------------	------------

Hoogte railsysteem	5 mm
--------------------	------

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	7
-----------------------------	---

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
---------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----