



UC966E

Barra de cobre perf. M10 80x10 l:1750

Características técnicas

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|--------|
| Corrente nominal | 1250 A |
|------------------|--------|

Dimensões

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Largura/espessura da barra condutora | 80 - 80 mm |
| Altura do barramento | 5 mm |

Equipamento

| | |
|-------------------|---|
| Número de secções | 7 |
|-------------------|---|

Sustentabilidade

| | |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS | Sim |