



47278989

WCD RA diagonaal (45°), berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning 250 V

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

##### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

##### Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

##### Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte 32 mm

##### Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

##### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

##### Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

##### Capaciteit

Aantal modules 1

##### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK02

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

##### Funcities

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

##### Identificatie

Met opdruk Nee

---

**Teksten**

---

Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen

---

**Geschikt voor**

---

S.x/B.x

---

**Duurzaamheid**

---

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

---