Tehnički list proizvoda
47278989

47278989

Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Napon	
Nazivni napon	250 V
Električna struja	
Nazivna struja	16 A
Frekvencija	
Frekvencija	50 - 60 Hz
Materijali	
Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Duroplastika
Obrada	Neobrađeno
Dimenzije	
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Broj jedinica	1
Ugrađena dubina	32 mm
Veza	
Vrsta priključka/utikača	Priključna klema
Instalacija, montaža	
Montiranje na	PŽ montaža
Povezivost	
Vrsta veze	Plug-in veza
Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama
Oprema	
Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Da
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne
Pribor	
Ima polje za označavanje	Ne
Kapacitet	
Broj modula	1
Sigurnost	
Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
Otpornost na udarce IK	IK02
Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Funkcije	
Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjete	Ne
Identifikacija	
Sa otiskom	Ne

Tekst	
Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za
S.x/B.x

Održivost	
Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da