



KH24C

Bloc 4 pol. protection 2x25/2x16mm²

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	65.90 mm
Largeur	82.40 mm
Profondeur	43 mm

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 25 mm ²
---	--------------------------

Installation, montage

Couple de serrage	2.80 - 2.80 Nm
-------------------	----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui