



KH25C



**Zacisk rozgałęźny 5-polowy 2x25/2x16mm<sup>2</sup>/pole**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	65,90 mm
Szerokość	102,40 mm
Głębokość	45,50 mm

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>
--	--------------------------

**Instalacja, montaż**

Nominalny moment dokręcania	2,80 - 2,80 Nm
-----------------------------	----------------

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	80 A
-----------------	------

**Architektura**

Liczba biegunów	5
-----------------	---

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak