



KH23C

Avgreningsplint,3-Polig,petsäker,4 utgående per pol, Enkelledare 1,5 till 25mm²

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	65,90 mm
Bredd	69,20 mm
Djup	45,50 mm

Anslutning

Area solid ledare	1.5 - 25 mm ²
-------------------	--------------------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2,80 - 2,80 Nm
-----------------------------	----------------

Elektrisk ström

Märkström	80 A
-----------	------

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja