



KN23C

Клемник вводно/розгалужуючий, ізолюваний, 3п

Технічні характеристики

Розміри

Висота	65,90 mm
Ширина	69,20 mm
Глибина	45,50 mm

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 25 mm ²
---	--------------------------

Установлення, монтаж

Номінальний момент затягування	2,80 - 2,80 Nm
--------------------------------	----------------

Електричний струм

Номінальний струм	80 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так