



10236083

Рамка 3X горизонтальна нержавіюча сталь Q.7

Технічні характеристики

Ємність

| | |
|-------------------|---|
| Кількість секцій | 3 |
| Кількість модулів | 3 |

Матеріали

| | |
|------------------|---------------------------|
| Colour | Нержавіюча сталь |
| Код RAL | 9022 |
| Обробка поверхні | Матовий |
| Матеріал | Метал Нержавіюча сталь |
| Обробка | Шліфований |

Розміри

| | |
|---------|-----------|
| Висота | 95,20 mm |
| Ширина | 237,20 mm |
| Глибина | 9,90 mm |

Акcesуари

| | |
|-------------------------|----|
| Має поле для маркування | Ні |
|-------------------------|----|

Установлення, монтаж

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Положення для монтажу/підключення | Горизонтальна |
|-----------------------------------|---------------|

Безпека

| | |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
| Ударостійкість IK | IK02 |

Тексти

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Режим встановлення | Для горизонтального монтажу |
|--------------------|-----------------------------|

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| REACH-SVHC free | Так |
| Відповідність RoHS | Так |