




475501

Toma SCHUKO, 1930, negro, brillo

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Negro
Código RAL	9005
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Duroplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	42 mm
Número de unidades	1
Profundidad de montaje cajas de empotrar	31 mm
Profundidad del montaje	32 mm

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Regleta enchufable
Sección máxima del conductor	1,0 - 2,5 mm ²

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conexión	Conexión enchufable
Tipo de montaje	Montaje con tornillos Montaje de garra

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO
Mecanismo central girado	Sí
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK02
Clase de protección de entrada (IP)	IP20

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación		
Con impresión		No
Texto		
Tapa		Placa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental	
Tipo de conexión		Con bornes de conexión rápida
Características técnicas		
Serie 1930 / Serie Glas		
Sostenibilidad		
Sin halógenos		Sí
Conforme RoHS		Sí