



FL327B

orion+ Obudowa poliester 1200x850x300mm, IP65, PANEL-struct., z cokołem, d.pełne

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	1200 mm
Szerokość	850 mm
Głębokość	300 mm
Grubość ścianki bocznej	2 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP65
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Zamek cylindryczny Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK08

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	1
Liczba otworów płyty kołnierzej	0

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Stan surowy
Materiał	Poliester wzmocniony szkłem

Sprzęt

Liczba rzędów	7
---------------	---

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	0
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----