



FZ062R

Porte, univers, pour FR62\* armoires, IP55, 950x550 mm

**Caractéristiques techniques**

**Compatibilité**

Adapté au type de coffret En saillie

**Dimensions**

Hauteur	900 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	25 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Butée de porte
Type de poignée	Poignée escamotable
Nombre de serrure de la porte	1

**Matière**

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

**Architecture**

Position de la porte Droite

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Type de verrouillage	Sans serrure

**Équipement**

Nombre de travée de large 2

**Connectivité**

Type de montage Avec charnières

**Capacité**

Nombre de modules 0

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui