



FZ062R

**Двері для щита Univers FR62\* IP55, 950x550мм**

**Технічні характеристики**

**Сумісність**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Підходить для типу корпусу | Поверхневий монтаж |
|----------------------------|--------------------|

**Розміри**

|         |        |
|---------|--------|
| Висота  | 900 mm |
| Ширина  | 500 mm |
| Глибина | 25 mm  |

**Кришка, дверцята**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Дверцята/кришка прозорі | Ні                |
| Кількість дверей шафи   | 1                 |
| Тип дверей шафи         | Стоп-двері        |
| Тип ручки               | Поворотний важіль |
| Кількість замків        | 1                 |

**Матеріали**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Код RAL  | 7035                   |
| Colour   | Світло-сірий           |
| Матеріал | Сталь                  |
| Обробка  | З порошковим покриттям |

**Архітектура**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Позиція дверей шафи | Справа |
|---------------------|--------|

**Безпека**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP55      |
| Тип блокування                    | Без замка |

**Обладнання**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Кількість секцій по ширині | 2 |
|----------------------------|---|

**Підключення**

|             |            |
|-------------|------------|
| Тип монтажу | З шарніром |
|-------------|------------|

**Емність**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 0 |
|-------------------|---|

**Установлення, монтаж**

|  |    |
|--|----|
| Підходить для зовнішнього використання | Ні |
|--|----|

**Sustainability**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Так |
|--------------------|-----|