



FL320B

**ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 600X600X300**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Διαστάσεις**

Ύψος	600 mm
Πλάτος	600 mm
Βάθος	300 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	1,50 mm

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65
Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Τύπος κλειδώματος	3 πλευρών 7 mm Κλειδαριά με κλειδί
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

**Εξοπλισμός**

Αριθμός τμήματος σε πλάτος	1
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	0

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Τοποθέτηση στο δάπεδο
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναι

**Υλικά**

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Υλικό	Πλαστικό

**Εξοπλισμός**

Αριθμός σειρών	3
----------------	---

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	0
Με διάφανη πόρτα	Ναι

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----