



FZ061R

Porte, univers, pour FR61* armoires, IP55, 950x300 mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret En saillie

Dimensions

Hauteur 900 mm
 Largeur 250 mm
 Profondeur 25 mm

Plastron, porte

Porte transparente No
 Nombre de portes de l'armoire 1
 Type de porte Porte butée
 Type de poignée Poignée escamotable
 Nombre de serrures 1

Matières

Code RAL 7035
 Couleur Gris clair
 Matière Acier
 Traitement Thermolaquage

Architecture

Position de la porte Droite

Sécurité

Indice de protection IP IP55
 Type de verrouillage Sans serrure

Equipement

Nombre de travée de large 1

Connectivité

Type de montage Avec charnière

Capacité

Nombre de modules 0

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur No

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui