



VS418PA

**GOLF ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 4X18Μ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ.**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Όνομαστική τάση 400 - 400 V

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα 63 A

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών 4

Αριθμός σειρών 4

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Ναι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 72

**Λειτουργίες**

Με εισόδους αγωγών Ναι

**Διαστάσεις**

Ύψος 647 mm

Πλάτος 390 mm

Βάθος 99 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Αριθμός κλειδαριών 0

**Διαστάσεις**

Αριθμός μονάδων πλάτους 18

**Κάλυμμα, πόρτα**

Με διάφανη πόρτα Όχι

**Υλικά**

Υλικό Πλαστικό

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα Λευκό

**Εξοπλισμός**

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Ναι

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

**Υλικά**

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Όχι

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP40

Τύπος κλειδώματος Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά

Glow wire test 650 °C

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι