



FN6040PDW

**Porte partielle, quadro evo 600x400**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 400 mm |
| Largeur    | 700 mm |
| Profondeur | 43 mm  |

**Couvercle, porte**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 2   |

**Matière**

|            |           |
|------------|-----------|
| Code RAL   | 9010      |
| Couleur    | Blanc pur |
| Matériau   | Acier     |
| Traitement | Laqué     |

**Architecture**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Position de la porte | Droite |
|----------------------|--------|

**Sécurité**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Classe de protection      | Classe I                     |
| Classe de protection (IP) | IP43                         |
| Type de verrouillage      | Serrure à triangle male 7 mm |

**Équipement**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 2 |
| Nombre de rangées         | 0 |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |