



FN6040PDW

Modulaire deur, quadro evo 600x400mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	400 mm
Breedte	700 mm
Diepte	43 mm

Deksel, deur

Deuris transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2

Materiaal

RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Architectuur

Positie kastdeur	Rechts
------------------	--------

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Beschermingsgraad IP	IP43
Type slot	3-zijdig 7 mm

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	2
Aantal rijen	0

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja