



VS418PD1

Щит з/у з білими дверцятами, 72 мод. (4x18), GOLF

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 400 - 400 V

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

Монтаж на Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм 63 A

Обладнання

Кількість рейок 4

Кількість рядів щита 4

Кількість секцій по ширині 1

Із замком Ні

Має нейтральну клемну колодку Так

Емність

Кількість модулів 72

Функції

З вводами для трубопроводів Так

Розміри

Висота 647 mm

Ширина 390 mm

Глибина 99 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи 1

Кількість замків 0

Розміри

Кількість модулів за шириною 18

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі Ні

Тип дверей шафи Одинарні двері

Матеріали

Матеріал Пластик

Код RAL 9010

Colour Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення Так

Має монтажну пластину Ні

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету Ні

Безпека

Клас захисту Клас ізоляції II

Ударостійкість IK IK07

Клас захисту від проникнення (IP) IP40

Тип блокування Замикається на замок
Без замка

Випробування розжареним дротом 650 °C

Клас захисту з дверцятами IP40

Sustainability

Відповідність RoHS

Так