



41102045



**Zásuvka SCHUKO se signalizační LED, R.1/R.3, černá lesk**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 16 A

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Materiál**

Barva Černá

Kód RAL 9005

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

**Rozměry**

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Počet jednotek 1

Vestavěná hloubka 32 mm

**Instalace, montáž**

Montáž Zapuštěná montáž

**Konektivita**

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

**Příslušenství**

Popisové pole Ano

**Kapacita**

Počet modulů 1

**Ovládací prvky a indikátory**

Typ osvětlení pro instalační zařízení Integrovaná kontrolní světlo provozu

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

**Funkce**

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ano

**Identifikace**

S potiskem Ne

---

**Texty**

|               |   |
|---------------|---|
| Kryt          | Centrální krycí deska                     |
| Ochrana       | Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku |
| Typ připojení | Se šroubovými svorkami - liftsystém       |

---

**Vhodné pro**

R.x

---

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |