




WDT030_FACE



KNX Touch Control 3.5"

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 50 °C
------------------------	-----------

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données)	10 mA
--	-------

Dimensions

Profondeur de montage	25.50 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	95 mm
Profondeur	44 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation	6
---------------------------------	---

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Matière	Métal Plastique
Finition	Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage	Oui
------------------------	-----

Textes

Fonction	16 fonctions minuterie et réveil Élément logique: 4x AND, 4x OR avec 4 entrées chacune Fonctions, par ex. commutation, variation, commande de store, jusqu'à 16 scènes, régulation de la climatisation, interrupteur d'armement d'installations d'alarmes, date, heure Fonctions automatiques pour la commande de l'éclairage, des stores et des volets roulants, de la climatisation et de l'aération Fonction de verrouillage pour le nettoyage de l'interface d'utilisation
----------	---

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui