



WDT030_FACE



IP20



KNX touch controller inclusief busaankoppelaar

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 50 °C
---------------------	-----------

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

Afmetingen

Inbouwdiepte	25,50 mm
Hoogte	75 mm
Breedte	95 mm
Diepte	44 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten	6
-------------------------	---

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005
Materiaal	Metaal Kunststof
Afwerking oppervlakte	Glanzend

Scherf

Met display	Ja
-------------	----

Teksten

Functie	16 tijdschakelaarfuncties en alarmering Logische modules: 4x AND, 4x OR met elk 4 ingangen Functies zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, max. 16 scènes, klimaatbeheersing, activering van alarmsystemen, datum, tijd Automatische functie voor besturing van verlichting, jaloezieën en rolluiken, airco en ventilatiesystemen Blokkeerfunctie voor het reinigen van het bedieningsvlak
---------	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja