



Bilanciere wg UP IP44 bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Elemento di controllo/comando | Levetta singola |
|-------------------------------|-----------------|

Materiali

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore | Bianco |
| Codice RAL | 1013 |
| finitura superficiale | Lucido |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Trattamento | Non trattato |

Serie

| | |
|------------|-------|
| Altezza | 59 mm |
| Larghezza | 59 mm |
| Profondità | 15 mm |

Connettività

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |
|---------------------------------|----------------------|

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | No |
|--------------------------------------|----|

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP44 |
| Resistenza agli urti IK | IK02 |

Testo

| | |
|------------------------------------|---|
| Stampa | Senza stampa |
| Tipo di montaggio | Fissaggio con morsetto |
| Pulsante | Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo |
| Interruttore/pulsante a bilanciere | Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore |