




LFF6006047030

**Vnitřní roh kanálu LF 60x60, šedá**

**Technické vlastnosti**

**Příslušenství**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Typ příslušenství | Tvarový díl |
|-------------------|-------------|

**Nastavení**

|               |         |
|---------------|---------|
| Úhlový rozsah | 83 - 97 |
|---------------|---------|

**Rozměry**

|       |       |
|-------|-------|
| Výška | 60 mm |
| Šířka | 57 mm |

**Materiál**

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Materiál | Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) |
| Povrch   | Neošetřený                       |
| Barva    | Šedý kámen                       |
| Kód RAL  | 7030                             |

**Bezpečnost**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
|------------------------|------|

**Normy**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ne |
|-----------------------------------------------|----|

**Podmínky použití**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

**Vybavení**

|                   |    |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

**Vhodné pro**

|          |  |
|----------|--|
| LF 60x60 |  |
|----------|--|

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |