



41102022



Presa SCHUKO con LED di controllo e serigrafia "EDV" Berker R.1/R.3 rosso lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Rosso

Codice RAL 3003

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Numero di unità 1

Profondità di installazione 32 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Acessori

Con campo per l'etichetta Sì

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Controlli e indicatori

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione Luce di controllo operativa integrata

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale Sì

Testo

Custodia Piastra centrale

Protezione Protezione elevata contro i contatti

Tipo di connessione Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

R.x

Sostenibilità

Conformità ROHS

Si
