



41102022



1-vägs u-sta.LED, röd.R.1/R.3 OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 250 V

Elektrisk ström

Märkström 16 A

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Material

Färg Röd

RAL-kod 3003

Ytbehandling Blank

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Dimensioner

Höjd 71 mm

Bredd 71 mm

Antal enheter 1

Inbyggnadsdjup 32 mm

Installation, montering

Montering Infälld montering

Anslutning

Anslutningstyp Skruvterminal

Typ av montering Skruvmontering
Klor

Urustning

Kontakt/kontakttyp uttag Schuko - Jordade

Roterad centralinsats Nej

Med gångjärnslock Nej

Med rund skyddsjordstift Nej

Med signallampa Nej

Med lås Nej

Tillbehör

Har märksfält Ja

Kapacitet

Antal moduler 1

Kontroller och indikatorer

Typ av belysning för apparaten Integrerad driftskontrollampa

Säkerhet

Petskyddad Ja

Slagtålighet IK IK05

Kapslingsklass (IP) IP20

Funktioner

Med orienteringsbelysning Nej

Med funktionsbelysning Ja

Text

Täcklock Centrum täckplatta

Avsäkring Petskyddad

Anslutningstyp Med skruv hissklämma

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse

Ja