




41102022



1-vägs u-sta.LED, röd.R.1/R.3 OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Spänning

Märkspänning	250 V
Märkspänning	250 - 250 V

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Färg	Röd
RAL-kod	3003
Ytbehandling	Blank
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Antal enheter	1
Inbyggnadsdjup	32 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Skruvmontering Klor

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Schuko - Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Kontroller och indikatorer

Typ av belysning för apparaten	Integrerad driftskontrollampa
--------------------------------	-------------------------------

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP20

Funktioner

Med orienteringsbelysning	Nej
Med funktionsbelysning	Ja

Text

Täcklock	Centrum täckplatta
Avsäkring	Petskydd
Anslutningstyp	Med skruv hissklämma

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----