




41102003



R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED zielony

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 - 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materialy

Kolor	Zielony
Kod RAL	6029
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Liczba jednostek	1
Zakres głębokości wbudowania	32 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Tak
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych	Zintegrowana lampka kontrolna
---	-------------------------------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Tak

Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukiem "SV"
Oslona	Oslona centralna

Dodatkowe informacje

Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi

Odpowiednie do

Berker R.x

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----