




41102003

Zásuvka SCHUKO se sig. LED a potiskem "SV" (napájení), R.1/R.3, zelená I.

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Jmenovité napětí	250 - 250 V
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Zelená
-------	--------

Kód RAL	6029
---------	------

Povrchová úprava	Lesklý
------------------	--------

Materiál	Termoplast
----------	------------

Povrch	Neošetřený
--------	------------

Rozměry

Výška	71 mm
-------	-------

Šířka	71 mm
-------	-------

Počet jednotek	1
----------------	---

Vestavěná hloubka	32 mm
-------------------	-------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Druh montáže	Upevnění šrouby Upevnění příchytkou
--------------	--

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
---	--------

Otočná středová vložka	Ne
------------------------	----

Se zavěšeným víkem	Ne
--------------------	----

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
--------------------------------------	----

Se signálním světlem	Ne
----------------------	----

Zámek	Ne
-------	----

Příslušenství

Popisové pole	Ano
---------------	-----

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Ovládací prvky a indikátory

Typ osvětlení pro instalační zařízení	Integrovaná kontrolní světlo provozu
---------------------------------------	--------------------------------------

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
-----------------------------------	-----

Mechanická odolnost IK	IK05
------------------------	------

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
--------------------------	----

S funkčním osvětlením	Ano
-----------------------	-----

Texty

Potisk	S potiskem "SV"
--------	-----------------

Kryt	Centrální krycí deska
------	-----------------------

Texty

Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami - líftsystém

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----