




41102003



1-vägs u-sat.LED,grön R.1/R.3 OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Spänning

Märkspänning	250 V
Märkspänning	250 - 250 V

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Färg	Grön
RAL-kod	6029
Ytbehandling	Blank
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Antal enheter	1
Inbyggjadsdjup	32 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Skruvmontering Klor

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Schuko - Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Kontroller och indikatorer

Typ av belysning för apparaten	Integrerad driftskontrollampa
--------------------------------	-------------------------------

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP20

Funktioner

Med orienteringsbelysning	Nej
Med funktionsbelysning	Ja

Text

Präglad	Med märkning "SV"
Täcklock	Centrum täckplatta

Text

Avsäkring	Petskydd
Anslutningstyp	Med skruv hissklämma

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----