



1565

Bilanciere doppio avvitabile wg UP IP44 bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciare
-------------------------------	-------------------

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	1013
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	59 mm
Larghezza	59 mm
Profondità	15 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
Resistenza agli urti IK	IK02

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Custodia	Con tappo di copertura per il montaggio a vite