



1551

## Wip voor meerpole schak. IP44 inbouw, wit

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Wit         |
| RAL-code                | 1013        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 59 mm |
| Breedte | 59 mm |
| Diepte  | 15 mm |

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

#### Samenstelling

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Slagvastheid IK                            | IK02 |

#### Teksten

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Opdruk                       | Met opdruk "0"                 |
| Montagewijze                 | Klembevestiging                |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor meerpoleige wipschakelaar |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |